



Drenaje Pezzer

Diseñadas para procedimientos urológicos, estas sondas con certificación CE garantizan una seguridad y una eficacia óptimas para el drenaje de la nefrostomía. Son de un solo uso, libres de ftalatos y esterilizadas mediante Óxido de Etileno (EO), cumpliendo con los requisitos más exigentes de los quirófanos.

Fijación segura y estanqueidad óptima

La punta autorretenida en forma de hongo proporciona un anclaje fiable en la pelvis renal, mientras que el látex siliconado ofrece una flexibilidad duradera y resistencia al acodamiento y a las flexiones repetidas. La punta atraumática redondeada facilita la inserción y ayuda a reducir las irritaciones. Cuando se coloca en la vejiga o en el riñón, el dispositivo garantiza un drenaje eficaz y una cicatrización óptima.



Especificaciones técnicas

- Clase del dispositivo médico: IIa
- Material: látex siliconado, libre de ftalatos, flexible, resistente a la flexión y a la torsión.
- Punta distal atraumática, ligeramente curvada, que facilita la inserción.
- Tres orificios laterales de drenaje con bordes redondeados.
- Dispositivo de un solo uso.
- Certificación CE.
- Composición: látex siliconado, sin DEHP.
- Método de esterilización: Óxido de Etileno (EO).

Presentación: doble embalaje intermedio, caja de 10 unidades.
Descuentos por volumen disponibles.

Ante la retirada de la comercialización de las sondas de Pezzer por parte de fabricantes como Coloplast y Rusch Teleflex, nos enorgullece seguir ofreciendo una alternativa de calidad equivalente, siempre disponible en stock.

Dispositivos complementarios recomendados

Para una gestión integral de las complicaciones urinarias, pueden integrarse en los protocolos clínicos otros dispositivos esenciales, como los catéteres doble J para el drenaje de las vías urinarias superiores o las sondas de Foley para un drenaje vesical prolongado.

En el contexto del manejo de las hemorragias gastrointestinales, también pueden considerarse otros dispositivos especializados.

Tamaño	Longitud	Reference
CH12	400mm	CP-12-40
CH14	400mm	CP-14-40
CH16	400mm	CP-16-40
CH18	400mm	CP-18-40
CH20	400mm	CP-20-40
CH22	400mm	CP-22-40
CH24	400mm	CP-24-40
CH26	400mm	CP-26-40
CH28	400mm	CP-28-40
CH30	400mm	CP-30-40
CH32	400mm	CP-32-40
CH34	400mm	CP-34-40
CH36	400mm	CP-36-40
CH38	400mm	CP-38-40
CH40	400mm	CP-40-40